

espigão N-3/4-P-13-MS

Código da peça: 15637

FESTO

Execução em latão



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 11 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Design | Forma reta |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Torque máximo | 40 Nm |
| Peso do produto | 94 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | Diâmetro interno para tubulação 13 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Latão |