

fixação por flange FUA-40

Código da peça: 157303

FESTO

para atuadores ADVU, AEVU, ADVUP e ADVUT.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	449 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço galvanizado