


flange oscilante SUA-20

Código da peça: 157320

FESTO

para atuadores ADVU, AEVU, cavalete adequado LBN ou LN, LSN.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões | 20 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso do produto | 41 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das fixações | Liga de alumínio |
| Material do pino de montagem | Aço galvanizado |
| Material da luva | Aço para molas |
| Material do mancal | Plástico |
| Material dos parafusos | Aço, galvanizado |
| Material da trava | Aço para molas |
| Material do eixo | Aço Com revestimento de proteção |