

flange oscilante SUA-63

Código da peça: 157325

FESTO

para atuadores ADVU, AEVU, cavalete adequado LBN ou LN, LSN.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	531 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material da luva	Aço para molas
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da trava	Aço para molas
Material do eixo	Aço Com revestimento de proteção