


fixação por pés HNG-250

Código da peça: 157510

FESTO

Para cilindros DNG, DSBG.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	250
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	17.084 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado