


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-D32-40G-91-S1

Código da peça: 1577346

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	60
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	26,7 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,07 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	1.140 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface do motor in	40G
Observações sobre material	Conforme RoHS