

dreno WA-1-B

Código da peça: 158497

FESTO

automático



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	mecânico
Posição de instalação	vertical +/- 10°
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	externo, mecânico, totalmente automatizado
Variável	Nível
Função de válvula	2/2 vias, monoestável
Pressão de trabalho	4 ... 16 bar
Meio operacional	Água
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	210 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão de dreno	G1/4
Conexão pneumática	M9
Material do corpo	Latão PA