

conexão por espigão

CN-M3-PK-2

Código da peça: 15871

FESTO

para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PP, PU, PR.
com anel de vedação



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,5 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa M3
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 3 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga