



válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-M3

Código da peça: 15899

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função reguladora de fluxo |
| Conexão pneumática 1 | M3 |
| Conexão pneumática 2 | M3 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Tipo de fixação | Montagem em painel frontal com furo passante Opcional: |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 29,5 l/min |
| Vazão nominal padrão na direção de retenção | 26 ... 27,5 l/min |
| Pressão de trabalho | 0,3 ... 8 bar |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2,5 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do parafuso de regulagem | Latão |