



pressostato PEV-1/4-A-SW27

Código da peça: 159259

FESTO

abre ou fecha um circuito elétrico quando determinado valor de pressão é alcançado. Ponto de comutação de pressão diferencial regulável.



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Inversor de pressão eletropneumático
Faixa de medição de pressão	1 ... 10 bar
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 100 °C
Função do elemento de comutação	Conversor
Frequência máxima de comutação	3 Hz
Tensão máxima de saída de comutação c.a.	250 V
Tensão máxima de saída de comutação c.c.	250 V
Corrente máxima de saída	4.000 mA
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 250 V
Conexão elétrica	de 4 pinos Conector
Tipo de fixação	aparafusável
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	138 g
Material do corpo	Aço galvanizado
Material da membrana	NBR
Valores-limite da faixa de ajuste	1 ... 10 bar
Classe de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L