

filtro LF-1-D-MAXI

Código da peça: 159615

Classic - não usar para novos projetos

com proteção.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	80 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	5.300 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1.440 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC