


amortecedor de impacto

YSR-32-60-C

Código da peça: 160274

FESTO

auto-ajustável



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Curso	60 mm
Amortecimento	autoajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,5 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	60 mm
Carga máxima do batente	6.000 N
Consumo máximo de energia por curso	380 J
Consumo máximo de energia por hora	220.000 J
Energia residual máxima	2 J
Força de reposição	20 N
Peso do produto	1.220 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço galvanizado
Material da haste do pistão	Aço alta liga