


Cabo do encoder NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Código da peça: 1617289

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 80 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	blindado 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Diâmetro do cabo	8,2 mm
Comprimento do cabo	5 m
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)