

válvula solenoide MN1H-2-1/2-MS-NPT

Código da peça: 161729



Classic - não usar para novos projetos

FESTO

com acionamento auxiliar manual, sem bobina magnética e sem conector fêmea.

Bobina e conector devem ser pedidos separadamente.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula diafragma
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão da válvula de processo	1/2 NPT
Diâmetro nominal	13 mm
Função de válvula	2/2 vias, monoestável
Acionamento auxiliar manual	com acessórios, de trava Pulsante
Sentido do fluxo	não reversível
Meio	Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm
Função de ar de escape	não estrangulável
Tipo de retorno	Mola pneumática
Tipo de pilotagem	servopilotado
Pressão do meio	0,5 ... 10 bar
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, parafuso	1.4301
Peso do produto	400 g
Classe de proteção	IP65