

fixação por flange FZF-40

Código da peça: 161815

FESTO

para atuadores DZF



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	109 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Feito de liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado