


# cavalete CRLNG-40

Código da peça: 161841

FESTO

resistente à corrosão,  
para atuadores CRDNGS.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	161 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	polido eletroliticamente Aço alta liga
Material do mancal	Plástico