


fixação por flange CRFNG-32

Código da peça: 161846

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	220 g
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável