


cabo de conexão KVIA-MPYE-10

Código da peça: 161985

FESTO

para válvulas proporcionais



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	530 g
Conexão elétrica	Conector reto / soquete reto
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	1 A
Comprimento do cabo	10 m
Dímetro do cabo	6,2 mm
Estrutura do cabo	4x0,25
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PBT
Material do contato elétrico	bronze Com placa de prata e de ouro