

carro SPZ-16-25-P-A-KF

Código da peça: 162172

Produto a ser descontinuado

FESTO

com atuadores gêmeos de haste passante, trabalham como mesa,
para detecção sem contato direto

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo
no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 25 mm |
| Faixa de posição final ajustável / comprimento | 10 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 16 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | Cursor |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático com batente fixo metálico |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Guia | Guia de esferas recirculante |
| Princípio construtivo | Guia |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 180 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 180 N |
| Conexão pneumática | M5 |
| Material cover | Liga de alumínio |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Liga de alumínio |
| Material piston rod | Aço cementado |