

## carro SPZ-25-25-P-A-KF

Código da peça: 162186

Produto a ser descontinuado

FESTO

com atuadores gêmeos de haste passante, trabalham como mesa,  
para detecção sem contato direto

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo  
no Support Portal..



### Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	25 mm
Faixa de posição final ajustável / comprimento	10 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	Cursor
Amortecimento	Amortecimento pneumático com batente fixo metálico
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	452 N
Força teórica a 6 bar, avanço	452 N
Conexão pneumática	M5
Material cover	Liga de alumínio
Material seals	NBR
Material housing	Liga de alumínio
Material piston rod	Aço cementado