


Filtro ultra fino LFMA-1/2-H-A

Código da peça: 162815

FESTO

com elemento de filtro de 0,01 µm, copo de proteção metálico.
Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	0,01 µm
Grau de eficiência do filtro	99,9999 %
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Indicador de pressão diferencial	Manômetro
Pressão de entrada 1	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	1.100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1.120 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, filtro	Fibra de borossilicato
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco