



# Filtro fino LFMB-1/2-H-A

Código da peça: 162818

FESTO

com elemento de filtro de 1 µm, copo de proteção metálico.  
Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	1 µm
Grau de eficiência do filtro	99,9999 %
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Indicador de pressão diferencial	Manômetro
Pressão de entrada 1	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	1.600 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 5 µm
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Informação sobre material, filtro	Fibra de borossilicato
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco
Informação sobre material, copo	Injetados de zinco