

Manômetro MA-63-2,5-1/4-EN


Código da peça: 162845

Produto a ser descontinuado

Com indicador com unidade em bar e psi.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|----------------------------------|
| Faixa de indicação [bar] | 0 ... 2,5 bar |
| Conforme norma | EN 837-1 |
| Dimensão nominal do manômetro | 63 |
| Princípio construtivo | Manômetro do tubo de Bourdon |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Meio operacional | Gases inertes Fluidos neutros |
| Pressão de trabalho | 0 ... 2,5 bar |
| Fator de carga alternada | 0,66 |
| Classe da precisão de medidas | 2,5 |
| Classe de proteção | IP43 |
| Temperatura do meio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Posição de conexão | lado traseiro central |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Materiais em contato com meio | Latão |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão |
| Informação sobre material, corpo | ABS |
| Informação sobre material, visor | PS |
| Cor do corpo | preto |
| Peso do produto | 80 g |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem oxigênio Sem acetileno |