


sub-base PAML-CP-186-HP3-G14

Código da peça: 1629300

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensões | 186 |
| Diâmetro nominal DN | 54 |
| Série | L |
| Pressão de operação Mpa | 0 ... 5 MPa |
| Pressão de trabalho | 0 ... 50 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura do meio | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 4.700 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |
| Material das vedações | NBR |
| Material dos parafusos | Aço inoxidável |