


# Atuador linear DGPL-11/16"- -PPV-A-GF-B

Código da peça: 162931


FESTO

cilindro sem haste com guia, para detecção sem contato direto, com ligação mecânica entre o êmbolo e o cursor; com amortecimento de fim de curso nas posições finais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



A título de exemplo



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 ... 3.000 mm
Diâmetro do êmbolo	11/16"
Amortecimento	PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso Amortecedor de impacto, curva característica abrupta
Guia	Guia de deslizamento
Princípio de arraste	de união positiva (fenda)
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Curso de amortecimento	16 mm
Conexão pneumática	UNF10-32