


módulo de união PAML-MK-186-HP3

Código da peça: 1629377

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	186
Diâmetro nominal DN	54
Série	L
Pressão de operação Mpa	0 ... 5 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 50 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	1.300 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do conector de módulo	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço inoxidável