

# catraca FLSM-12-R

Código da peça: 164234

FESTO

para atuadores giratórios DSM.

Quando solicitado, estes atuadores podem ser fornecidos com aprovação ATEX. Os dados na especificação técnica sobre "identificação ATEX", "temperatura ambiente ATEX" e "marca CE" só se referem aos atuadores com aprovação.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Sentido de rotação	Rotação no sentido horário
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,2 Nm
Peso do produto	300 g
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da luva	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado