

# conector fêmea angular PEV-1/4-WD-LED-230

Código da peça: 164275

FESTO

para pressostato, com LED.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 175301-803
Indicador do estado de comutação	LED amarelo LED verde
Tipo de fixação	Aparafusado
Saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de plugue tipo A com base na EN 175301-803
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	4
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Parafuso central M3
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal de rosca
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Faixa de tensão operacional c.c.	140 ... 180 V
Faixa de tensão operacional c.a.	150 ... 230 V
Corrente a 40°C	8 A
Cabo de conexão	Pg11
Diâmetro admissível do cabo	4,5 ... 11 mm
Seção transversal do terminal	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	Note derating
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA6
Cor do corpo	transparente
Material do contato elétrico	Latão níquelado galvanizado