

Cilindro normalizado DSN-1/2"-3"-P-B

Número código: 164364

FESTO

conforme DIN ISO 6432, com anéis de amortecimento elásticos nas posições finais. Várias opções de fixação, com e sem elementos de fixação adicionais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Curso | 76,2 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 1/2" |
| Com base na norma padrão | ISO 6432 |
| Amortecimento | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Extremidade da haste | Rosca externa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 50,9 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 67,9 N |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 40 g |
| Conexão pneumática | M16x1,5 |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, vedações | NBR TPE-U(PU) |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, camisa do cilindro | Aço alta liga, inoxidável |