

Atuador de parada STA-50-30-P-A


Código da peça: 164889

FESTO

Com haste lisa.

Este produto não pode ser utilizado em ambientes com meios líquidos.

É fácil modificar para atuador de dupla ação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do êmbolo	50 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no retorno
Princípio construtivo	Haste
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Força de impulso	2.900 N
Força transversal admissível no processo de comutação	1.500 N
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com rosca interna
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tampão	Alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável