

cilindro de parada STAF-80-40-P-A-R


Código da peça: 164894

FESTO

Com rolete e placa de flange integrada.

Este produto não pode ser utilizado em ambientes com meios líquidos.

É fácil modificar para atuador de dupla ação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	40 mm
Diâmetro do êmbolo	80 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no retorno
Princípio construtivo	Êmbolo Haste com rolete
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Antigiro/guia	haste de êmbolo achatada
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Força de impacto permitida sobre a haste estendida	13.300 N
Força transversal admissível no processo de comutação	4.000 N
Peso do produto	5.350 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	G1/8
Material da proteção	Alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material do rolo	Aço