

base de conexão CPE14-PRSG-2

Código da peça: 164965


Classic - não usar para novos projetos

para válvulas da série Compact Performance, com canais PRS fechados.

Nessa base de conexão somente podem ser utilizadas conexões roscadas com conexão G.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	2
Pressão de ruptura	3 MPa
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	950 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Conexão pneumática 1	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA