

# fibra óptica SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Código da peça: 165356

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Método de medição	Fibra óptica Sensor de reflexão direta
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Dimensões	M6
Peso do produto	34 g
Material do corpo	Latão cromado
Limite máximo da faixa de ajuste	100 mm
Temperatura ambiente de instalações flexíveis	-20 ... 120 °C
Classe de proteção	IP54
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L