

Tubo flexível de plástico em espiral

PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Código da peça: 165871

FESTO

com 2 conexões giratórias e anéis de vedação, poliamida (não indicado para o segmento alimentício).

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	7,5 m
Diâmetro externo	6,3 mm
Comprimento do bloco	0,34 m
Diâmetro interno	4,7 mm
Diâmetro da bobina	75 mm
Quantidade de enrolamentos	44
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 21,2 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto	191 g
Conexão pneumática	G1/4
Cor	azul
Informação sobre material, rosca da conexão	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, proteção contra flambagem	Aço galvanizado
Informação sobre material, tubo flexível	PA-P