


Módulo de expansão CMGA-E1-DN

Código da peça: 1680829

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de trabalho entrada lógica	20,4 ... 28,8 V
Tensão nominal c.c., alimentação lógica	24 V
Faixa admissível tensão lógica	-15% - 20%
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente nominal, alimentação lógica	≤ 2 A
Potência 24 V	$\leq 2,4$ W
Entrada interface régua, função	não
Indicador	LED
Elementos de controle	Interruptores DIP Codificador giratório
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ... 70 °C
Peso do produto	110 g
Dimensões L x C x A	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Tipo de fixação	com trilho DIN
Posição de instalação	vertical Convecção livre
Conexão de bus	de 5 pinos
Acoplamento fieldbus	DeviceNet
Velocidade máx. de transmissão do fieldbus	0,5 Mbit/s
Observações sobre material	Conforme RoHS Contém substâncias com LABS