

# cabo de conexão NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Código da peça: 1686609

FESTO

adequado pneumáticamente/eletricamente para atuador linear DFPI-...-E-...P, comprimento 10 m.



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Comprimento do tubo de proteção                     | 10 m                                           |
| Posição de instalação                               | Nos dois lados                                 |
| Uso em áreas externas                               | C1 - locais protegidos das intempéries         |
| Faixa de tensão operacional c.c.                    | 0 ... 30 V                                     |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-Zona III                             |
| Umidade relativa do ar                              | 5 - 100 %<br>Condensado                        |
| Classe de proteção                                  | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                |
| Temperatura ambiente                                | -20 ... 60 °C                                  |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -5 ... 60 °C                                   |
| Conexão elétrica 1                                  | Conector reto, 3 pinos                         |
| Conexão elétrica 2                                  | sem conector, 3 fios                           |
| Meio operacional                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto       | Permite operação com lubrificação              |
| Conexão pneumática                                  | para tubos com diâmetro externo de 8 mm        |
| Raio de curvatura mínimo do cabo                    | 100 mm                                         |
| Estrutura do cabo                                   | 3x0,75                                         |
| Peso do produto                                     | 2.500 g                                        |
| Observações sobre material                          | Conforme RoHS                                  |
| Material do conduíte                                | PA                                             |
| Material do conector do conduíte de proteção        | PA                                             |
| Material da blindagem de cabo                       | PVC                                            |
| Material das vedações                               | TPE                                            |