


# Fonte de alimentação de tensão SPC200-PWR-AIF

Código da peça: 170175

FESTO

fonte de alimentação e conexão de interface de eixos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Consumo máx. de corrente, carga	5 A
Consumo máx. de corrente, lógica	4 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Compensação da falha de alimentação da tensão lógica	10 ms
Ondulação residual	2 %
Consumo típico de corrente, placa de função	100 mA
Flutuações de tensão admissíveis	-5 % / +25 %
Peso do produto	82 g
Conexão elétrica, tensão operacional	Régua de fixação de 3 pinos
Conexão elétrica AIF OUT	de 5 pinos
Característica de performance, conexão do eixo	2 eixos pneumáticos Máx. 16 entradas digitais Máx. 16 saídas digitais
Espaço de instalação	1