

# Cabo de conexão KSPC-AIF-1-WD-5

Código da peça: 170236

FESTO

para interface do controlador de eixos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 60$ V
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso do produto	266 g
Conexão elétrica 1	Conector angular, M9, 5 pinos, revestido
Conexão elétrica 2	Régua de soquetes, 5 pinos
Estrutura do cabo	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Diâmetro do cabo	5,5 mm
Comprimento do cabo	5 m
Cor do corpo	preto
Cor do revestimento do cabo	cinza claro
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA PBT TPE-U(PUR)
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)
Informação sobre material, conectores	Bronze banhado a ouro Liga de cobre, banhada com estanho