



silenciador UC-3/8

Código da peça: 1707427

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Pressão de operação Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 0 ... 10 bar |
| Vazão em relação à atmosfera | 5.000 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nível de pressão acústica | 60 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Peso do produto | 10,5 g |
| Conexão pneumática | G3/8 |
| Material do inserto do silenciador | PE |
| Material do bujão roscado | PE |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |