


Interface de eixos SPC-AIF-SUP-24DC

Código da peça: 171182

FESTO

[para string da interface de eixos.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Consumo máx. de corrente	3 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	-5 % / +25 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Resistência a choques contínuos conforme DIN/IEC 68, partes 2-82	testado conforme o grau de severidade 2
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Resistência a vibrações conforme DIN/IEC 68, partes 2-6	testado conforme o grau de severidade 2
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	150 g
Conexão elétrica, tensão de carga	Conector design redondo M12x1 de 5 pinos
Conexão elétrica AIF IN	Conector design redondo M9 de 5 pinos
Conexão elétrica AIF OUT	Soquete design redondo M9 de 5 pinos
Comprimento do cabo	0,2 m