

cilindro redondo DSAG-10- -P-A

Código da peça: 171235
Produto a ser descontinuado

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado.

Produto será descontinuado. Disponível até 2024. Produto alternativo no Support Portal..



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 160 mm
Diâmetro do êmbolo	10 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	39,6 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	47,1 N
Massa móvel com curso de 0 mm	11,1 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	1 g
Peso básico para curso de 0 mm	19 g
Peso adicional por 10 mm de curso	2,7 g
Conexão pneumática	M5
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável