

**bujão**  
**QSP10-PTB**  
Código da peça: 172976

FESTO



**Ficha técnica**

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Dimensões	Padrão
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1,1 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho 10 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material das vedações da tubulação	NBR