


acoplamento EAMC-42-50-9-12

Código da peça: 1732001

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	9 mm
Diâmetro fixação 2	12 mm
Dimensões	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	34,8 kgmm ²
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	146 g
Observações sobre material	Conforme RoHS