

Ventosa VAS-1-M3-NBR

Código da peça: 173437

FESTO

Anel de vedação não está incluso no fornecimento.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	0,4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	1 mm
Diâmetro efetivo de sucção	0,8 mm
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior redonda, padrão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	0,035 N
Rosca de fixação	M3
Fixação da ventosa com conector	M3
Conexão de vácuo	M3
Dureza Shore	55 +/- 5
Informação sobre material, espigão aparafusado	Injetados de zinco
Informação sobre material, ventosa com conector	NBR