

Ventosa VAS-10-M5-PUR

Código da peça: 173441

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa com conector	10 mm
Diâmetro efetivo de sucção	8 mm
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior redonda, padrão
Meio operacional	Ar atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	4,5 N
Rosca de fixação	M5
Fixação da ventosa com conector	M5
Conexão de vácuo	M5
Dureza Shore	62
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material, ventosa com conector	TPE-U(PU)