

# válvula reguladora de pressão LR-3/4-D-MAXI-NPT

Código da peça: 173668

Classic - não usar para novos projetos

com manômetro, pressão de trabalho até 12 bar.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Dimensões                                     | Maxi   |
| Série   | D  |
| Posição de instalação                         | Nos dois lados   |
| Função reguladora                             | Pressão inicial constante  |
| Pressão de trabalho                           | 16 bar   |
| Histerese de pressão máxima                   | 0,4 bar  |
| Vazão nominal padrão                          | 11.500 l/min   |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes            |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de pureza do ar na saída               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes            |
| Temperatura do meio                           | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                          | -10 ... 60 °C  |
| Peso do produto                               | 800 g  |
| Tipo de fixação                               | Montagem em painel frontal<br>Montagem na tubulação<br>Opcional:           |
| Conexão pneumática 1                          | 3/4 NPT  |
| Conexão pneumática 2                          | 3/4 NPT  |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS  |
| Material das vedações                         | NBR  |
| Material do corpo                             | Injetados de zinco   |