

unidade de tratamento de ar FRC-1/8-D-O-MINI-A-NPT

Código da peça: 173831


Classic - não usar para novos projetos

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, filtro de 40 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno automático. Sem manômetro.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões | Mini |
| Dreno | totalmente automático |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Pressão de trabalho | 2 ... 12 bar |
| Faixa de regulação de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 700 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:9:-] Gases inertes |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:8:-] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 600 g |
| Tipo de fixação | com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | 1/8 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1/8 NPT |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |