


# flange oscilante SNC-100

Código da peça: 174388

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	867 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Injetados de alumínio
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material da trava	Aço para molas galvanizado