


munhão oscilante ZNCF-125

Código da peça: 174417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	125
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	3.484 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço inoxidável fundido
Material dos parafusos	Aço galvanizado