

Conjunto de amortecedores de impacto YHD-8

Código da peça: 174542

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	7
Curso	5 mm
Amortecimento	Curva característica acentuada auto-ajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,2 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	5 mm
Carga máxima do batente	300 N
Consumo máximo de energia por curso	2 J
Consumo máximo de energia por hora	12.000 J
Energia residual máxima	0,01 J
Força de reposição	0,7 N
Peso do produto	18 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	Latão níquelado
Informação sobre material, haste	Aço alta liga